

ALZMETALL
we drive productivity

Pöytäporakone ALZTRONIC, poran enimmäis-Ø, teräs: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	076563 16
GTIN	2050002043541
Tuoteluokka	03P

Kuvaus

Malli:

Nopeasti pyörivä, pitkäikäinen ja tarkka pöytäporakone. Multitouch-näyttö, helppolukuinen naarmuuntumaton lasipinta. Helppo ja yhtenäinen käyttö näytössä olevilla kuvakkeilla. Digitaalinen poraussyvyyden näyttö ja nollapisteen määrittäminen.

Vakiovarustelu:

- **5 tuuman TFT-LCD-näyttö ja kosketustoiminto: Karan kierrosluvun asetusarvon manuaalinen syöttö, kierrosluvun todellisen arvon näyttö, integroitu poraussyvyyden näyttö ja nollapisteen hyväksyntä kosketusnäytössä, virtuaalinen poraussyvyyden asteikko näytössä, koneen tilanäytöt ja varoitukset näytössä, huoltotiedot, valittavat käyttökielet: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.**
- **Vaihtovirtamoottori 230 V, 50 Hz.**
- **Liitäntäpistoke asennettu valmiiksi, kaapelin pituus 3 m.**
- **Kierrosluvun säätö portaattomasti potentiometrillä.**
- **Kolme erillistä painiketta myötäpäivään - vastapäivään - seis (karan pysäytys jarrutuksella).**
- **Karasuoja, jossa on sähköinen varmistus.**
- **Sienipainike (lukittava) hätäpysäytykseen.**
- **Pääkytkin, lukittava.**
- **Maali: DD-rakennemaali signaalivalkoinen RAL 9003, PANTONE 7545c, musta.**

Jäykkä porapää ja korkeussäädettävä sekä käännettävä konepöytä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Huomautus:

Muut pöytäporakoneet ja valinnaiset varusteet, kuten LED-konevalo, teknologiatietokone jne. ovat saatavilla tilauksesta. Lisävarusteena saatavana kierteen leikkauslaite.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	ALZTRONIC i16
Pylvään Ø	65 mm
Karan ja pohjalevyn etäisyys vähintään	437 mm
Enimmäiskierrosluku	100 - 2000 min ⁻¹
Karan syöttöväli	80 mm
Konepöydän leveys, hyötypinta	240 mm
Konepöydän pituus, hyötypinta	300 mm
Työkalupidin	MK2
Kierreporan enimmäis-Ø, teräs	M12
Tehonkulutus	700 W
Syöttö	manuaalinen
T-urien lukumäärä	2
Koneen pohjalevyn korkeus, hyötypinta	240 mm
T-urien välimatka	80 mm
Koneen pohjalevyn leveys, hyötypinta	300 mm
poran enimmäis-Ø, teräs	16 mm
T-uran nimellismitta	12 mm
Paino	83 kg
Karan ja konepöydän etäisyys vähintään	75 mm
Karan ja konepöydän etäisyys enintään	357 mm
Ulottuma	190 mm
Karan ja pohjalevyn etäisyys enintään	437 mm
Konepöydän korkeuden säätö	Käsikampi

Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 54
Tuotetyppi	Porakone