

**ALZMETALL**  
we drive productivity

## Pöytäporakone ALZTRONIC, poran enimmäis-Ø, teräs: 14mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	076563 14
GTIN	2050002043534
Tuoteluokka	03P

### Kuvaus

#### Malli:

Nopeasti pyörivä, pitkäikäinen ja tarkka pöytäporakone. Multitouch-näyttö, helppolukuinen naarmuuntumaton lasipinta. Helppo ja yhtenäinen käyttö näytössä olevilla kuvakkeilla. Digitaalinen poraussyvyyden näyttö ja nollapisteen määrittäminen.

Vakiovarustelu:

- **5 tuuman TFT-LCD-näyttö ja kosketustoiminto: Karan kierrosluvun asetusarvon manuaalinen syöttö, kierrosluvun todellisen arvon näyttö, integroitu poraussyvyyden näyttö ja nollapisteen hyväksyntä kosketusnäytössä, virtuaalinen poraussyvyyden asteikko näytössä, koneen tilanäytöt ja varoitukset näytössä, huoltotiedot, valittavat käyttökielet: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.**
- **Vaihtovirtamoottori 230 V, 50 Hz.**
- **Liitäntäpistoke asennettu valmiiksi, kaapelin pituus 3 m.**
- **Kierrosluvun säätö portaattomasti potentiometrillä.**
- **Kolme erillistä painiketta myötäpäivään - vastapäivään - seis (karan pysäytys jarrutuksella).**
- **Karasuoja, jossa on sähköinen varmistus.**
- **Sienipainike (lukittava) hätäpysäytykseen.**
- **Pääkytkin, lukittava.**
- **Maali: DD-rakennemaali signaalivalkoinen RAL 9003, PANTONE 7545c, musta.**

Jäykkä porapää ja korkeussäädettävä sekä käännettävä konepöytä.

**Toiminto:**

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Huomautus:**

Muut pöytäporakoneet ja valinnaiset varusteet, kuten LED-konevalo, teknologiatietokone jne. ovat saatavilla tilauksesta. Lisävarusteena saatavana kierteen leikkauslaite.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierroslukku	230 - 4000 min <sup>-1</sup>
Valmistajamerkintä	ALZTRONIC i14
Koneen pohjalevyn leveys, hyötypinta	300 mm
Tehonkulutus	700 W
Karan ja pohjalevyn etäisyys enintään	437 mm
Konepöydän korkeuden säätö	Käsikampi
Karan ja pohjalevyn etäisyys vähintään	437 mm
poran enimmäis-Ø, teräs	14 mm
Konepöydän pituus, hyötypinta	240 mm
Koneen pohjalevyn korkeus, hyötypinta	240 mm
Syöttö	manuaalinen
T-urien välimatka	80 mm
T-uran nimellismitta	12 mm
Paino	83 kg
Karan ja konepöydän etäisyys vähintään	75 mm
T-urien lukumäärä	2
Karan syöttöväli	80 mm
Karan ja konepöydän etäisyys enintään	357 mm
Ulottuma	190 mm
Pylvään Ø	65 mm
Konepöydän leveys, hyötypinta	300 mm
Työkalupidin	MK2
Kierreporan enimmäis-Ø, teräs	M10

Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 54
Tuotetyppi	Porakone