



Akkukäyttöinen iskuporaruuvain ProCORE, Valmistajan tunnus: GSB1860PRO



Tilaustiedot

Tilausnumero	070112 GSB1860PRO
GTIN	3165140951432
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-iskupora/ruuvinväännin vaativiin ruuvaus-, poraus- ja iskuporaustehtäviin.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** suojaa akkua ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** suojaa moottoria ylikuormitukselta.
- **Mekaaninen, moniportainen vääntömomentin poiskytkentä.**
- **Käytännöllinen vyöklipsi (ei 070104).**
- **Integroitu LED-valo, akun lataustilan näyttö.**
- **Pikakiinnitysporaistukka.**

Harjaton EC-moottori.

KickBack-Control automaattisella virrankatkaisulla tukkeutumistilanteessa ja ainutlaatuinen tarkkuuskytkentä. Pienikokoinen rakenne, erittäin lyhyt pää (vain 184 mm) mahdollistavat parhaan mahdollisen käsittelyn (koko GSB1860PC); sopii hyvin työskentelyyn ahtaissa kohteissa. Voidaan varustaa jälkikäteen Connectivity-moduulilla.

Toimituksen sisältö:

Mukana **2x ProCORE 18 V 4,0 Ah** litiumioniakku, laturi ja L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat varaosa-akut ja laturit alkaen nroista 073851 ja 073866.

Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite: Bosch 18 V

Valmistajamerkintä: GSB 18V-60C
 Akkukapasiteetti: 4 A·h
 akun jännite: 18 V
 Moottorin rakenne: Hiiletön moottori
 enimmäisvääntömomentti pehmeä: 31 N·m
 enimmäisvääntömomentti kova: 60 N·m

Tekninen kuvaus

enimmäisvääntömomentti kova	60 N·m
akun jännite	18 V
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	2,5 m/s ²
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 600 min ⁻¹
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Paino	1,8 kg
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	8 m/s ²
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	38 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	10 mm
enimmäisvääntömomentti pehmeä	31 N·m
Valmistajamerkintä	GSB 18V-60C
Tyypillinen käyttö	Strong
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1900 min ⁻¹
Akkukapasiteetti	4 A·h
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litiumioni

Tarvikkeet

Li-ioniakku ProCore Akkutyyppe, akkujännite C18 V	073856 C18
Akku-aloitussarja ProCore Akkutyyppe, akkujännite C18 V	073863 C18