

**Garant****Siirrettävä hyllytikas, Askelmien lukumäärä: 13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	935800 13
GTIN	4062406134242
Tuoteluokka	91B

**Kuvaus****Malli:**

Siirrettävät, hyllyyn asennettavat tasotikkaat. Kun tikkaita ei käytetä, ne voidaan asettaa tilaa säästävästi hyllystöön. Askelmat ja runko alumiinia, askelmissa kestävä 4-kertainen kiinnitys runkoon. Sisältää Easyfix-kiinnityksen. 2 itselukittuvaa jarrupyörää, ø 80 mm. Tasaisesti toimiva alusta yläpäässä.

**Pintakäsittely:**

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Jokainen tikas toimitetaan **erikoistilauksena.**

**Suurin pystysuora ripustuskorkeus on tilattaessa ilmoitettava.**

Tikkaiden pituus: 3,5 m

Työskentelykorkeus n.: 4,4 m

Suurin pystysuora ripustuskorkeus: 3,67 m

Sopii hyllykkökorkeudelle: 3000 mm

Ulkoleveys alapäässä: 0,6 m

Ulottuma: 1,4 m

**Tekninen kuvaus**

Suurin pystysuora ripustuskorkeus	3,67 m
Paino	13,24 kg
Tikkaiden pituus	3,5 m
Ulkoleveys alapäässä	0,6 m
Askelmien lukumäärä	13
Vaakapalkkien korkeus	25 mm
Vaakapalkin leveys	73 mm
Porrasväli	235 mm
Ulottuma	1,4 m
Työskentelykorkeus n.	4,4 m
Sopii hyllykkökorkeudelle	3000 mm
Tuotetyyppi	Hyllytikkaat

## Tarvikkeet

Alumiiniputki, eloksoitu, 3000 mm pitkä Tyyppi 1	935810 1
Pidike, jossa on rajoitin Tyyppi L	935812 L
GripStep-liukueste sopii tikaskokoon 13	935820 13
Alumiiniputken välipidike Tyyppi 1	935811 1
Pidike, jossa on rajoitin Tyyppi R	935812 R