

Garant**Siirrettävä hyllytikas, Askelmien lukumäärä: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	935800 11
GTIN	4062406134235
Tuoteluokka	91B

Kuvaus**Malli:**

Siirrettävät, hyllyyn asennettavat tasotikkaat. Kun tikkaita ei käytetä, ne voidaan asettaa tilaa säästävasti hyllystöön. Askelmat ja runko alumiinia, askelmissa kestävä 4-kertainen kiinnitys runkoon. Sisältää Easyfix-kiinnityksen. 2 itselukittuvaa jarrupyörää, ø 80 mm. Tasaisesti toimiva alusta yläpäässä.

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Jokainen tikas toimitetaan **erikoistilauksena.**

Suurin pystysuora ripustuskorkeus on tilattaessa ilmoitettava.

Tikkaiden pituus: 2,95 m

Työskentelykorkeus n.: 3,95 m

Suurin pystysuora ripustuskorkeus: 3,11 m

Sopii hyllykkökorkeudelle: 3000 mm

Ulkkoleveys alapäässä: 0,6 m

Ulottuma: 1,2 m

Tekninen kuvaus

Tikkaiden pituus	2,95 m
Paino	11,5 kg
Ulkoleveys alapäässä	0,6 m
Suurin pystysuora ripustuskorkeus	3,11 m
Askelmien lukumäärä	11
Vaakapalkkien korkeus	25 mm
Porrasväli	235 mm
Vaakapalkin leveys	73 mm
Ulottuma	1,2 m
Työskentelykorkeus n.	3,95 m
Sopii hyllykkökorkeudelle	3000 mm
Tuotetyyppi	Hyllytikkaat

Tarvikkeet

Pidike, jossa on rajoitin Tyyppi R	935812 R
Pidike, jossa on rajoitin Tyyppi L	935812 L
GripStep-liukueste sopii tikaskokoon 11	935820 11
Alumiiniputken välipidike Tyyppi 1	935811 1
Alumiiniputki, eloksoitu, 3000 mm pitkä Tyyppi 1	935810 1