

Garant**Siirrettävä hyllytikas, Askelmien lukumäärä: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	935800 9
GTIN	4062406134228
Tuoteluokka	91B

Kuvaus**Malli:**

Siirrettävät, hyllyyn asennettavat tasotikkaat. Kun tikkaita ei käytetä, ne voidaan asettaa tilaa säästävasti hyllystöön. Askelmat ja runko alumiinia, askelmissa kestävä 4-kertainen kiinnitys runkoon. Sisältää Easyfix-kiinnityksen. 2 itselukittuvaa jarrupyörää, ø 80 mm. Tasaisesti toimiva alusta yläpäässä.

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Jokainen tikas toimitetaan **erikoistilauksena.**

Suurin pystysuora ripustuskorkeus on tilattaessa ilmoitettava.

Tikkaiden pituus: 2,4 m

Työskentelykorkeus n.: 3,5 m

Suurin pystysuora ripustuskorkeus: 2,61 m

Sopii hyllykkökorkeudelle: 2500 mm

Ulkoleveys alapäässä: 0,6 m

Ulottuma: 1 m

Tekninen kuvaus

Tikkaiden pituus	2,4 m
Suurin pystysuora ripustuskorkeus	2,61 m
Ulkoleveys alapäässä	0,6 m
Paino	10,2 kg
Askelmien lukumäärä	9
Vaakapalkin leveys	73 mm
Porrasväli	235 mm
Ulottuma	1 m
Työskentelykorkeus n.	3,5 m
Vaakapalkkien korkeus	25 mm
Sopii hyllykkökorkeudelle	2500 mm
Tuotetyyppi	Hyllytikkaat

Tarvikkeet

Pidike, jossa on rajoitin Tyyppi L	935812 L
Alumiiniputki, eloksoitu, 3000 mm pitkä Tyyppi 1	935810 1
GripStep-liukueste sopii tikaskokoon 9	935820 9
Pidike, jossa on rajoitin Tyyppi R	935812 R
Alumiiniputken välipidike Tyyppi 1	935811 1