



## Kompakti nauhahiomakone GKS, Tyyppi: 790502002



### Tilaustiedot

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 077608 790502002 |
| GTIN         | 4014586888262    |
| Tuoteluokka  | 03H              |

### Kuvaus

#### Malli:

Tehokas kompakti nauhahiomakone metallin työstöön.

- **Korkea työturvallisuus kontrolloidun kipinöinnin ansiosta.**
- **Erittäin edullinen hankinta, optimaalinen hinta-laatusuhde.**
- **Heti käytettävissä. Kokoamista tai asentamista ei tarvita.**

#### Toimituksen sisältö:

Sis. 1 hiomanauhan 75 × 2000 mm (K 36 R).

#### Huomautus:

Hiomanauhat nrosta 558310.

Valmistajamerkintä: GKS 75

Verkköjännite: 230 V

Tehonkulutus: 1500 W

Enimmäiskierrosluku: 3000 min<sup>-1</sup>

Nauhan leveys: 75 mm

nauhan pituus: 2000 mm

### Tekninen kuvaus

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Paino               | 45 kg                  |
| Tehonkulutus        | 1500 W                 |
| Valmistajamerkintä  | GKS 75                 |
| Verkköjännite       | 230 V                  |
| nauhan pituus       | 2000 mm                |
| Enimmäiskierrosluku | 3000 min <sup>-1</sup> |
| Energiansyöttö      | Verkkökäyttöinen       |
| Nauhan leveys       | 75 mm                  |
| Tuotetyyppi         | Nauhahiomakoneet       |