



Kompakti nauhahiomakone GKS, Tyyppi: 790503004



Tilaustiedot

Tilausnumero	077608 790503004
GTIN	4014586888293
Tuoteluokka	03H

Kuvaus

Malli:

Tehokas kompakti nauhahiomakone metallin työstöön.

- **Korkea työturvallisuus kontrolloidun kipinöinnin ansiosta.**
- **Erittäin edullinen hankinta, optimaalinen hinta-laatusuhde.**
- **Heti käytettävissä. Kokoamista tai asentamista ei tarvita.**

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 hiomanauhan 75 × 2000 mm (K 36 R).

Huomautus:

Hiomanauhat nrosta 558310.

Valmistajamerkintä: GKS 75

Verkköjännite: 400 V

Tehonkulutus: 3000 W

Enimmäiskierrosluku: 3000 min⁻¹

Nauhan leveys: 75 mm

nauhan pituus: 2000 mm

Tekninen kuvaus

Verkojännite	400 V
Tehonkulutus	3000 W
Valmistajamerkintä	GKS 75
nauhan pituus	2000 mm
Paino	45 kg
Enimmäiskierrosluku	3000 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nauhan leveys	75 mm
Tuotetyyppi	Nauhahiomakoneet