

Garant GRIDLINE

## Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet, kaapin korkeuteen: 900/1000mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	940501 900/1000
GTIN	4062406134273
Tuoteluokka	9GI

### Kuvaus

#### Malli:

Täydelliset sarjat sisältävät kaikki osat, joita tarvitaan GridLine-kaappien sisävalaistuksen asennukseen. Mukana tulevat LED-valaisimissa 2 pituutta 570 mm ja 870 mm. Pistoliittimet on varmistettu napaisuuden kääntymistä vastaan. Virrankulutus riippuu sarjassa olevien LED-valaisimien määrästä.

**Valaisimet:** 30°:n säteilykulma häikäisemättömään valaisuun. Magneetit vapaaseen sijoitukseen kaapin sisällä. Nimellisjännite 24 V/DC, valon väri n. 6000 K, CRI 80, energialuokka A+.

LED-valaisimet, pituus 870 mm: virrankulutus 8,5 W; valovirta 437 lm.

LED-valaisimet, pituus 570 mm: virrankulutus 5,5 W; valovirta 676 lm.

**Verkkolaite:** Suunniteltu erityisesti LED- ja valaistussovelluksiin. Suojattu oikosululta, ylikuormitukselta, ylijännitteeltä ja ylikuumentumiselta (auto-recovery). Tulopuolella teollisuuspistoke nro 928491 koko 3.

Tulojännite 90 - 305 V/AC, lähtöjännite 24 V/DC, lähtövirta 2,5 A, teho 60 W, IP67.

**Katkaisin:** Valo syttyy automaattisesti, kun ovi avataan. Valmiiksi johdotettu yksikkö, helppo asennus.

**Virtakisko:** Älykäs kaapelihallinta mahdollistaa valaisimien joustavan kiinnityksen pitkäikäisyyssuunnassa. Asennus integroiduilla magneettilistoilla. Merkitty kiertokytkin. Ei seteissä nro 940501.

**Kaapelointi:** Kaikki yksittäisten komponenttien väliin tarvittavat johdot. Liitäntäkaapelissa saksalainen sukopistoke nro 928640 koko DE/2. Yhdyskaapelien määrä ja tyyppi vaihtelee seteissä.

Valaisinsarja kaapin sisäpuolen sivuttaiseen valaistukseen. Valaisimet kiinnitetään kaapin rungon sivuille. 2 valaisinta yhdistämällä kaappi voidaan valaista koko korkeudelta. Sarjat on sovitettu meidän GridLine-kaappeihimme ja ne saa asentaa vain niihin.

**Basic-sarjat** kaapin sisäpuolen sivuttaiseen valaistukseen.

Valaisinsarja sisältää integroidut LED-valot, niitä ei voida vaihtaa. Käyttäjä voi vaihtaa ohjausvaihdetta (verkkolaite ja kaapeli).

**Sijoitus:**

870 mm:n valaisimien määrä: 2

**Toimituksen sisältö:**

LED-valaisimet, kytkettävä verkkolaite, katkaisin, kaapelointi.

**Huomautus:**

- **Yhteen verkkolaitteeseen saa liittää korkeintaan 6 valaisinta, pituus 870 mm, tai 9 valaisinta, pituus 570 mm.**
- **Järjestelmää ei voida himmentää.**
- **Kaikissa sarjoissa saksalainen sukopistoke. Muissa maissa on tilattava erikseen sopiva liitäntäkaapeli nro 928640.**
- **Katkaisimen asennus ei mahdollista kaappeihin, joiden leveys 20G.**
- **Ei sovellu ruloakaapeille.**
- **Sarjat sopivat vain pariovikaappeihin.**

## Tekninen kuvaus

Valovirta	1350 lm
Tehonkulutus	18 W
Pistoketyyppi, tulo	F
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Tuotetyyppi	Valolista

## Tarvikkeet

Sovitinjohto valaistusyksikköön Malli DE/2	928640 DE/2
--	-------------