

Garant GRIDLINE

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet, leveys 30G, kaapin korkeuteen: 750/800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940510 750/800
GTIN	4062406134310
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Valaisinsarja kaapin sisäpuolen **tasokohtaiseen** valaistukseen. Valaisimet asetetaan hyllytason alle ja liitetään virtakiskoon. Sarjat on sovitettu meidän varustettuihin GridLine-kaappeihimme ja ne saa asentaa vain niihin.

Extended-sarjat kaapin sisätilan yksittäisten tasojen valaisuun.

Täydelliset sarjat sisältävät kaikki osat, joita tarvitaan GridLine-kaappien sisävalaistuksen asennukseen. Mukana tulevat LED-valaisimissa 2 pituutta 570 mm ja 870 mm. Pistoliittimet on varmistettu napaisuuden kääntymistä vastaan. Virrankulutus riippuu sarjassa olevien LED-valaisimien määrästä.

Valaisimet: 30°:n säteilykulma häikäisemättömään valaisuun. Magneetit vapaaseen sijoitukseen kaapin sisällä. Nimellisjännite 24 V/DC, valon väri n. 6000 K, CRI 80, energialuokka A+.

LED-valaisimet, pituus 870 mm: virrankulutus 8,5 W; valovirta 437 lm.

LED-valaisimet, pituus 570 mm: virrankulutus 5,5 W; valovirta 676 lm.

Verkkolaite: Suunniteltu erityisesti LED- ja valaistussovelluksiin. Suojattu oikosululta, ylikuormitukselta, ylijännitteeltä ja ylikuumentumiselta (auto-recovery). Tulopuolella teollisuuspistoke nro 928491 koko 3.

Tulojännite 90 - 305 V/AC, lähtöjännite 24 V/DC, lähtövirta 2,5 A, teho 60 W, IP67.

Katkaisin: Valo syttyy automaattisesti, kun ovi avataan. Valmiiksi johdotettu yksikkö, helppo asennus.

Virtakisko: Älykäs kaapelihallinta mahdollistaa valaisimien joustavan kiinnityksen pitkäikäisyydessä. Asennus integroiduilla magneettilistoilla. Merkitty kiertokytkin. Ei seteissä nro 940501.

Kaapelointi: Kaikki yksittäisten komponenttien väliin tarvittavat johdot. Liitäntäkaapelissa saksalainen sukopistoke nro 928640 koko DE/2. Yhdyskaapelien määrä ja tyyppi vaihtelee seteissä.

Valaisinsarja sisältää integroidut LED-valot, niitä ei voida vaihtaa. Käyttäjä voi vaihtaa ohjausvaihdetta (verkkolaite ja kaapeli).

Sijoitus:

570 mm:n valaisimien määrä: 2

Toimituksen sisältö:

LED-valaisimet, kytkettävä verkkolaite, virtakiskot, katkaisin, kaapelointi.

Huomautus:

- **Yhteen verkkolaitteeseen saa liittää korkeintaan 6 valaisinta, pituus 870 mm, tai 9 valaisinta, pituus 570 mm.**
- **Järjestelmää ei voida himmentää.**
- **Kaikissa sarjoissa saksalainen sukopistoke. Muissa maissa on tilattava erikseen sopiva liitäntäkaapeli nro 928640.**
- **Katkaisimen asennus ei mahdollista kaappeihin, joiden leveys 20G.**
- **Ei sovellu rulokaapeille.**

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	12 W
Valovirta	870 lm
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Pistoketyyppi, tulo	F
Tuotetyyppi	Valolista

Tarvikkeet

Sovitinjohto valaistusyksikköön Malli DE/2	928640 DE/2
--	-------------