



Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: M18CBLDD-2



Tilaustiedot

Tilausnumero	070210 M18CBLDD-2
GTIN	4058546222628
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on **yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö**. Kestävä **metallinen vaihteistokotelo**, pitkä käyttöikä. **FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka**, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä. Vähän huoltoa kaipaava, harjaton moottori suurella vääntömomentilla. **REDLINK™-elektroniikka** – kuormituksen turvallinen hallinta **ylikuormitusuojalla** pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.

Etu:

REDLINK™-elektroniikka.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x M18 Red-litiumioniakku, M12-18C-laturi, vyökiinnitin, kuljetuslaukku.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073816, 073827 ja 073840.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	M18CBLDD-202C
--------------------	---------------

enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 500 min ⁻¹
Paino	1,5 kg
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Tyypillinen käyttö	Strong
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
enimmäisvääntömomentti kova	60 Nm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1800 min ⁻¹
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	52 mm
Akkukapasiteetti	2 Ah
Pakkaus	Kuljetuslaukku
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
akun jännite	18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin

Tarvikkeet

Kulmaporauslaite Tyyppi WB1	073920 WB1
Kulmaporauslaite Tyyppi OSD2	073920 OSD2
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Li-ionijärjestelmä M18B2 Akkutyyppi MB18	073827 MB18