

Garant GRIDLINE

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on liukuovet, leveys 80G, kaapin korkeuteen: 2000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	940515 2000
GTIN	4062406134600
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus

Malli:

Valaisinsarja kaapin sisäpuolen **tasakohtaiseen** valaistukseen. Valaisimet asetetaan hyllytason alle ja liitetään virtakiskoon. Sarjat on sovitettu meidän varustettuihin GridLine-kaappeihimme ja ne saa asentaa vain niihin.

Extended-sarjat kaapin sisätilan yksittäisten tasojen valaisuun.

Täydelliset sarjat sisältävät kaikki osat, joita tarvitaan GridLine-kaappien sisävalaistuksen asennukseen. Mukana tulevat LED-valaisimissa 2 pituutta 570 mm ja 870 mm. Pistoliittimet on varmistettu napaisuuden kääntymistä vastaan. Virrankulutus riippuu sarjassa olevien LED-valaisimien määrästä.

Valaisimet: 30°:n säteilykulma häikäsemättömään valaisuun. Magneetit vapaaseen sijoitukseen kaapin sisällä. Nimellisjännite 24 V/DC, valon väri n. 6000 K, CRI 80, energialuokka A+.

LED-valot, pituus 870 mm: virrankulutus 8,5 W; valovirta 437 lm.

LED-valot, pituus 570 mm: virrankulutus 5,5 W; valovirta 676 lm.

Verkkolaite: Suunniteltu erityisesti LED- ja valaistussovelluksiin. Suojattu oikosululta, ylikuormitukselta, ylijännitteeltä ja ylikuumenemiselta (auto-recovery). Tulopuolella teollisuuspistoke nro 928491 koko 3.

Tulojännite 90 – 305 V/AC; lähtöjännite 24 V/DC; lähtövirta 2,5 A; teho 60 W; IP67.

Katkaisin: Valo syttyy automaattisesti, kun ovi avataan. Valmiiksi johdotettu yksikkö, helppo asennus.

Virtakisko: Älykäs kaapelihallinta mahdollistaa valaisimien joustavan kiinnityksen pitkittäissuunnassa. Asennus integroiduilla magneettilistoilla. Merkitty kiertokytkin. Ei seteissä nro 940501.

Kaapelointi: Kaikki yksittäisten komponenttien väliin tarvittavat johdot. Liitäntäkaapelissa saksalainen sukopistoke nro 928640 koko DE/2. Yhdyskaapelien määrä ja tyyppi vaihtelee seteissä.

Valaisinsarja sisältää integroidut LED-valot, niitä ei voida vaihtaa. Käyttäjä voi vaihtaa ohjausvaihdetta (verkkolaite ja kaapeli).

Sijoitus:

870 mm:n valaisimien määrä: 12

Toimituksen sisältö:

LED-valaisimet, kytkettävä verkkolaite, virtakiskot, katkaisin, kaapelointi.

Huomautus:

- **Yhteen verkkolaitteeseen saa liittää korkeintaan 6 valaisinta, pituus 870 mm, tai 9 valaisinta, pituus 570 mm.**
- **Järjestelmää ei voida himmentää.**
- **Kaikissa sarjoissa saksalainen sukopistoke. Muissa maissa on tilattava erikseen sopiva liitäntäkaapeli nro 928640.**
- **Katkaisimen asennus ei mahdollista kaappeihin, joiden leveys 20G.**
- **Ei sovellu rulokaapeille.**

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	104 W
Valovirta	8100 lm
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Tuotetyyppi	Valolista

Tarvikkeet

Sovitinjohto valaistusyksikköön Malli DE/2	928640 DE/2
--	-------------