



LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua, 18 V, Tyyppi: GLI182200C



Tilaustiedot

Tilausnumero	073205 GLI182200C
GTIN	3165140953832
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Kestävä akkukäyttöinen työmaavalaisin, kääntyy 120°. Yksilöllinen ohjaus ja säätö **Bosch Connectivity -sovelluksen kautta.**

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073866.

Tekninen kuvaus

akun jännite	18 V
Valovirta, porras 2	300 lm
IP-suojausluokka	IP 64
Valmistajamerkintä	GLI 18-2200C

Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppi	Litiumioni
Paino ilman akkua	1900 g
Valovirta	2200 lm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Lamppu	LED-moduuli
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotenimen määrite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Tuotetyyppi	Työvalaisin

Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073854 B18
Akun latauslaite Tyyppi GAL18160C	073866 GAL18160C
Akun latauslaite Tyyppi 1880CV	073866 1880CV