

**Garant****Tool24 Locker -laajennusjärjestelmä, Tyyppi: 300/14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	979320 300/14
GTIN	4062406134808
Tuoteluokka	9SA

**Kuvaus****Malli:**

Työkaluautomaatti erikokoisilla lokeroilla. Yksittäisten työkalujen suojattu ja täysin dokumentoitu ottaminen. Lokeroiden koko mahdollistaa suurikokoisten tuotteiden varastoinnin ja ne on valmisteltu akkujen lataamista varten. Vakiovarustein LED-sisävalaistus mahdollistaa sekä automaattisesti avautuvien lokeroiden tunnistuksen että myös itse työkalujen ottamisen ulos. LED-valolista lokeroiden kohdalla tukee niinkään työkalujen ottamista ja täyttämistä. Kummallekin puolelle asennetut reikälevyt mahdollistavat kosketusnäytön joustavan kiinnityksen Master-malleihin. Niihin voidaan kiinnittää myös Easyfix-koukkuja ja -pidikkeitä sekä kaikkia muita luettelon sisältämiä reikälevyille tarkoitettuja tarvikkeita.

Master-järjestelmää voidaan laajentaa ja siihen voidaan yhdistellä muita minkä tahansa Tool24-laitteistomallin laajennusjärjestelmiä. Työkaluautomaatti keskikokoisille tuotteille.

**Käyttö:**

Automaattinen yksittäisten tuotteiden varastoautomaatti, jossa voidaan säilyttää ja jonka avulla voidaan hallinnoida myös suurikokoisia tuotteita, kuten esimerkiksi suurempia henkilönsuojaintuotteita, sähkö- ja käsityökaluja tai valmistamiamme muovisia L-BOXX®-järjestelmälaukkuja.

**Sijoitus:**

Lokeroiden lukumäärä × korkeus mm: 12 × 220; 2 × 300

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Kaikissa lokeroissa on virtalähdevalmius. Asiakkaan on huolehdittava yksittäisten latauslaitteiden liittamisestä. Teknisissä tiedoissa mainitut painotiedot koskevat laajennusjärjestelmän kaappeja, ja niihin eivät sisälly tietokone ja näyttöruutu.

Tarkistusikkunoilla varustetut lokerot, yksilölliset värit ja mitat (lokeron koot, kaapin leveydet ja syvyydet) ovat mahdollisia.

Kysy tietoja lähimmältä asiantuntijalta!

## Tekninen kuvaus

Korkeus	1965 mm
Leveys	800 mm
Syvyys	500 mm
Paino	200 kg
Lokeroiden määrä	14
Kantavuus / välikö	25 kg
Välikön hyötysyvyys	450 mm
Lokeron hyötyleveys	300 mm
Lokeron hyötykorkeus (1)	220 mm
Lokeron hyötykorkeus (2)	300 mm
Sarja	Tool24 Locker
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tavarannostelujärjestelmä