

Garant GRIDLINE

Reikälevypystykaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus mm / reikälevyjen määrä: 2000/4



Tilaustiedot

Tilausnumero	942033 2000/4
GTIN	4062406135454
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus

Malli:

Reikälevypystykaappi, 30/28G.

Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K Haptoprene®-kahva, lukitus. Ulosvedettävät työkaluseinät, □ 9×9mm, rei'itys 37 mm:n välein Easyfix-koukkujen ja -pitimien sekä reikälevytarvikkeiden kiinnitykseen. Reikälevyt säädettävissä 50 mm:n välein. Reikälevyt kulkevat teleskooppikiskoilla ja niissä on **turvalukitus**, joka estää muita reikälevyjä tulemasta ulos yhden levyn ollessa ulkona. Kantavuus ulosvedettävää työkaluseinää kohti 80 kg. Hyötyala kummallakin puolella ulosvedettävää hyllykköä kohti 2,1 m² (syvyys × korkeus 635×1690 mm).

Pintakäsittely:

Vakiokehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Sopivat tarvikkeet, kuten esimerkiksi Easyfix-koukut ja pidikkeet löytyvät ryhmästä 95. TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Paino	272 kg
-------	--------

Ulosvetoseinän hyötysyvyys	635 mm
Leveys	1000 mm
Syvyys G	28
Ulosvetoseinän hyötykorkeus	1690 mm
Syvyys	700 mm
Leveys G	40
Ulosvetoseinän kantavuus	80 kg
Korkeus	2000 mm
Reikäseinien lukumäärä	4
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Malli	Reikäseinä-pystykaappi
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Pystykaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------