

Garant GRIDLINE

**Reikälevypystykaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	942043 2000
GTIN	4062406135478
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Reikälevypystykaappi, 40/28G.

Malli kuten nrossa 942033 koko 2000/4, kuitenkin **3 ulosvedettävää hyllyä**. Sopii erinomaisesti nosto- ja sidontavälineiden tilaa säästävään säilytykseen.

**Toimituksen sisältö:**

3 säilytyskaukaloa sidontavälineille nro 942054 koko 2; 4 yleiskäyttöistä pidintä 45° nro 955590 koko 75; 4 yleiskäyttöistä pidintä 90° nro 955600 koko 100×100.

**Pintakäsittely:**

Vakiokehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys G	28
Reikäseinien lukumäärä	3
Leveys	1000 mm
Ulosvetoseinän kantavuus	80 kg
Paino	243 kg

Leveys G	40
Ulosvetoseinän hyötysyvyys	635 mm
Ulosvetoseinän hyötykorkeus	1690 mm
Korkeus	2000 mm
Syvyys	700 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Malli	Reikäseinä-pystykaappi
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Pystykaappi

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------