

Garant GRIDLINE

Reikälevypystykaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	942041 2000
GTIN	4062406135461
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Reikälevypystykaappi, 40/28G.

Malli kuten nrossa 942033 koko 2000/4, kuitenkin **3 ulosvedettävää hyllyä**. Sopii erinomaisesti nosto- ja sidontavälineiden tilaa säästävään säilytykseen.

Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, lukitus. Pystyvetolaatikot, □ 9×9mm, rei'itys 37 mm:n välein koukkujen ja pitimien sekä reikälevytarvikkeiden kiinnitykseen. Reikälevyt säädettävissä 50 mm:n välein. Reikälevyt kulkevat teleskooppikiskoilla ja niissä on **turvalukitus**, joka estää muita reikälevyjä tulemasta ulos yhden levyn ollessa ulkona. Kantavuus vetolaatikkoa kohti 80 kg. Hyötyala kummallakin puolella ulosvedettävää hyllykköä kohti 2,1 m² (syvyys × korkeus 635×1690 mm).

Toimituksen sisältö:

3 säilytyskaukaloa sidontavälineille nro 942054 koko 2; 4 yleiskäyttöistä pidintä 45° nro 955590 koko 75; 4 yleiskäyttöistä pidintä 90° nro 955600 koko 100×100.

Pintakäsittely:

Vakiokehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Leveys G	40
----------	----

Korkeus	2000 mm
Ulosvetoseinän hyötysyvyys	635 mm
Ulosvetoseinän kantavuus	80 kg
Syvyys G	28
Syvyys	700 mm
Paino	243 kg
Reikäseinien lukumäärä	3
Ulosvetoseinän hyötykorkeus	1690 mm
Leveys	1000 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Malli	Reikäseinä-pystykaappi
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Pystykaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------