

Garant GRIDLINE

Office Station täydellisenä, saranaovi ja tulostinluukku, 3 vetolaatikkoa, 2×30×28G, Tyyppi: DE**Tilaustiedot**

Tilausnumero	948800 DE
GTIN	4062406135515
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Monipuolinen kokonaisuus tuotantotilojen lähelle.

Päällikaapissa lukittava muovinen rulo-ovi ja seuraavat varusteet:

- **Sisäänrakennettu valaistus LED-teknologialla.**
- **Valaistuksen kytkin.**
- **5 pistorasiaa, tyyppi F.**
- **2 hyllytasoa, korkeus säädettävissä reikävälillä 25 mm. Hyötyleveys 1400 mm, hyötisyvyys 300 mm.**
- **Ulosvedettävä työtaso (melamiinipuu), takana vierintäreunus, lukitus ääriasentoon. Vahvuus 29 mm. Ulostulo 150 mm.**
- **Integroitu kaapelikuilu ja kaapelien läpiviennit.**
- **Liitäntäkaapeli, pituus 7 m.**
- **Suodattimella varustettu tuuletin.**

Alaosassa tietokonekaappi, jossa on lukittava saranaovi ja tulostinluukku. Pariovikaappi, ulosvedettävän tason hyötyleveys 580 mm, hyötisyvyys 480 mm. Pariovikaapissa 3-kertainen pistorasialista 250 V / 16 A, virtakytkin.

Alle asennettava työkalukaapin runko ja 100% ulosvedettävät laatikot (kantokyky 75 kg).

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Muovista valmistettujen rulokansien väri ei ole konfiguroitavissa.

Tekninen kuvaus

Syvyys	700 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Paino	342 kg
Leveys	1500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Korkeus	2200 mm
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	2×30×28G
Tuotetyyppi	Toimistoasema

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi HU12	914226 HU12
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931163 300