

**Garant****Hyllykaappi, umpilevyvariovet, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	945001 1000
GTIN	4062406135485
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Hyllykaappi 30x11G. Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein.  
Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, lukitus.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035.  
Ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-hyllykaappien hyllytasot löytyvät nroilla 944061, 944065.  
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys G	11
Paino	39 kg
Leveys G	30
Kahvan sijainti	ylhäällä

Leveys	750 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Syvyys	275 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus	845 mm
Korkeus	1000 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllykaappi

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------