

Garant**Hyllykaappi, ikkunalliset pariovet, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	945003 2000
GTIN	4062406135614
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Hyllykaappi 30×11G. Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein.
Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, lukitus.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035.
Ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-hyllykaappien hyllytasot löytyvät nroilla 944061, 944065.
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Leveys G	30
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Leveys	750 mm
Korkeus	2000 mm
Hyötykorkeus	1845 mm
Syvyys G	11
Paino	45 kg
Syvyys	275 mm
Kahvan sijainti	keskellä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllykaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------