


Garant**Hyllykaappi, ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	945003 1000
GTIN	4062406135508
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Hyllykaappi 30×11G. Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein.
Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, lukitus.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035.
Ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-hyllykaappien hyllytasot löytyvät nroilla 944061, 944065.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Korkeus	1000 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi

Paino	39 kg
Kahvan sijainti	ylhällä
Hyötykorkeus	845 mm
Leveys	750 mm
Leveys G	30
Syvyys	275 mm
Syvyys G	11
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllykaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------