



## Yleiskäyttöinen reikäsaha ilman keskiöporaa, Porauksen Ø: 65mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	788041 65
GTIN	4058546228736
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

#### Malli:

Kovametallihampaat pidentävät käyttöikää, myös tiiviitä materiaaleja porattaessa. Leveät ja syvät lastukammiot porausytimen helppoon poistoon. Aggressiivinen hammasgeometria 10 kertaa nopeampaan poraukseen bimetallireikäsauihin verrattuna. Sopii hyvin käyttöön elektroniikka- ja asennusalalla.

#### Käyttö:

Suurien reikien ja läpivientien poraukseen eri materiaaleihin: seinärakenteisiin, kevyisiin rakennusmateriaaleihin, muoveihin ja puuhun. Ei sovi käyttöön kovissa materiaaleissa, kuten betonissa, graniitissa, luonnonkivessä ja kovissa tiilissä, joiden kovuus on yli 30 N/mm<sup>2</sup>.

#### Huomautus:

**Reikäsaaha on käytettävä ilman iskua.**

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Enimmäiskatkaisusyvyys	60 mm
Käyttöalueet	Kytkin-, seinä- ja jakorasiat, uppovalaisimet
Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Reikäsaha