



Yleiskäyttöinen reikäsaha ilman keskiöporaa, Porauksen Ø: 68mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	788041 68
GTIN	4058546228743
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

Kovametallihampaat pidentävät käyttöikää, myös tiiviitä materiaaleja porattaessa. Leveät ja syvät lastukammiot porausytimen helppoon poistoon. Aggressiivinen hammasgeometria 10 kertaa nopeampaan poraukseen bimetallireikäsahoihin verrattuna. Sopii hyvin käyttöön elektroniikka- ja asennusalalla.

Käyttö:

Suurien reikien ja läpivientien poraukseen eri materiaaleihin: seinärakenteisiin, kevyisiin rakennusmateriaaleihin, muoveihin ja puuhun. Ei sovi käyttöön kovissa materiaaleissa, kuten betonissa, graniitissa, luonnonkivessä ja kovissa tiilissä, joiden kovuus on yli 30 N/mm².

Huomautus:

Reikäsahaa on käytettävä ilman iskua.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Enimmäiskatkaisusyvyys	60 mm
Käyttöalueet	Kytkin-, seinä- ja jakorasiat, uppovalaisimet
Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Reikäsaha