



Yleiskäyttöisten reikäsahojen sarja, Osien lkm: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	788042 10
GTIN	4058546228842
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

Kovametallihampaat pidentävät käyttöikää, myös tiiviitä materiaaleja porattaessa. Leveät ja syvät lastukammiot porausytimen helppoon poistoon. Aggressiivinen hammasgeometria 10 kertaa nopeampaan poraukseen bimetallireikäsahoihin verrattuna. Sopii hyvin käyttöön elektroniikka- ja asennusalalla.

Käyttö:

Suurien reikien ja läpivientien poraukseen eri materiaaleihin: seinärakenteisiin, kevyisiin rakennusmateriaaleihin, muoveihin ja puuhun. Ei sovi käyttöön kovissa materiaaleissa, kuten betonissa, graniitissa, luonnonkivessä ja kovissa tiilissä, joiden kovuus on yli 30 N/mm².

Sisältö:

Yleiskäyttöiset reikäsahat nro 788041: 1 kpl koot 35; 44; 51; 57; 68; 76

Keskiöpora nro 788051: 2 kpl kokoa 115

Adapteri ja keskiöpora nro 788052: 1 kpl kokoa 115-6KT

Timanttiviila: 1 kpl

Kuusiokoloavain: 1 kpl

säilytys: muovilaukku

Varaosa:

Keskiöporat on saatavilla numerolla 788051 sekä erikoisadapteri ja keskiöpora numerolla 788052.

Huomautus:

Reikäsaha on käytettävä ilman iskua.

Tekninen kuvaus

Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta
Tuotetyyppi	Reikäsaha

Tarvikkeet

Keskiöpora Kokonaispituus 115 mm	788051 115
Yleiskäyttöinen reikäsaha ilman keskiöpora Porauksen Ø 76 mm	788041 76
Yleiskäyttöinen reikäsaha ilman keskiöpora Porauksen Ø 35 mm	788041 35
Erikoisadapteri ja keskiöpora Kokonaispituus 115-6KT mm	788052 115-6KT
Yleiskäyttöinen reikäsaha ilman keskiöpora Porauksen Ø 68 mm	788041 68
Yleiskäyttöinen reikäsaha ilman keskiöpora Porauksen Ø 57 mm	788041 57
Yleiskäyttöinen reikäsaha ilman keskiöpora Porauksen Ø 51 mm	788041 51
Yleiskäyttöinen reikäsaha ilman keskiöpora Porauksen Ø 44 mm	788041 44