

**Garant****Kovametallinen iskupora SDS-Plus, Ø×Kokonaispituus: 28X450mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 789040 28X450 |
| GTIN         | 4062406135867 |
| Tuoteluokka  | 71C           |

**Kuvaus****Malli:**

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen. **4×90°:n geometria, jonka** erikoiskehitetty **yhtä korkeat terät** ja stabiilit olat varmistavat tarkasti mitoitettuihin reiäin ammattimaiseen ankkurointiin ja turvalliseen ankkurikiinnitykseen. 4-kierukkainen porarunko miellyttävän rauhalliseen poraukseen, vähäiset värinät ja optimaalinen ohjaus porausreiässä. **Radiaalisesti** muotoiltu **raudoitussuoja**: estää kiinnittymisen raudoitukseen ja pidentää käyttöikä. 4 terää sisältävä vankka **yksiosainen** KM-levy, joka on laskettu kokonaisuena poran keskiöön. Huomattavasti pienempi murtumisvaara.

**Etu:**

- **Lyhyet kierukkareunat huolehtivat porauspölyn nopeasta poistosta.**
- **Kulumismerkit: arvioimaan, voidaanko terää käyttää vielä ankkurireikien poraamiseen.**
- **4×4-muotoilu mahdollistaa tarkan pyörinnän ja minimoi kulumisen ja kitkahäviöt.**

**Käyttö:**

Betonin, luonnonkiven ja muurien poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus.

**Tekninen kuvaus**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Ø                            | 28 mm      |
| Kierukkaosan pituus          | 400 mm     |
| Kokonaispituus               | 450 mm     |
| Lastuava aine                | KM         |
| Käyttö iskulla / ilman iskua | Iskuporaus |
| Varsi                        | SDS Plus   |
| Tuotetyyppi                  | Kivipora   |

