

**Garant****Kovametallinen iskupora SDS-Plus, Ø×Kokonaispituus: 32X450mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	789040 32X450
GTIN	4062406135881
Tuoteluokka	71C

**Kuvaus****Malli:**

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen. **4×90°:n geometria, jonka** erikoiskehitettyt **yhtä korkeat terät** ja stabiilit olat varmistavat tarkasti mitoitettut reiät ammattimaiseen ankkurointiin ja turvalliseen ankkurikiinnityksiin. 4-kierukkainen porarunko miellyttävän rauhalliseen poraukseen, vähäiset värinät ja optimaalinen ohjaus porausreiässä. **Radiaalisesti** muotoiltu **raudoitussuoja**: estää kiinnittymisen raudoitukseen ja pidentää käyttöikä. **3-osainen**, tukeva KM-levy, jossa on vahvistettu keskityskärki. Vankat sivuterät tukevat työntövoimaa ja mahdollistavat siten jatkuvan tehokkuuden ja tasaisena pysyvän tarkkuuden.

**Etu:**

- **Lyhyet kierukkareunat huolehtivat porauspölyn nopeasta poistosta.**
- **Kulumismerkit: arvioimaan, voidaanko terää käyttää vielä ankkurireikien poraamiseen.**
- **4×4-muotoilu mahdollistaa tarkan pyörinnän ja minimoi kulumisen ja kitkahäviöt.**

**Käyttö:**

Betonin, luonnonkiven ja muurien poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus.

**Tekninen kuvaus**

Kierukkaosan pituus	400 mm
Ø	32 mm
Kokonaispituus	450 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

