

Garant**Kovametallikärkinen iskuporasarja, Poran Ø: 5-12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	789045 5-12
GTIN	4062406135898
Tuoteluokka	71C

Kuvaus**Malli:**

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen. **4×90°:n geometria, jonka** erikoiskehitetty **yhtä korkeat terät** ja stabiilit olat varmistavat tarkasti mitoitetut reiät ammattimaiseen ankkurointiin ja turvalliseen ankkurikiinnityksiin. 4-kierukkainen porarunko miellyttävän rauhalliseen poraukseen, vähäiset värinät ja optimaalinen ohjaus porausreiässä. **Radiaalisesti** muotoiltu **raudoitussuoja**: estää kiinnittymisen raudoitukseen ja pidentää käyttöikä.

Etu:

- **Lyhyet kierukkareunat huolehtivat porauspölyn nopeasta poistosta.**
- **Kulumismerkit: arvioimaan, voidaanko terää käyttää vielä ankkurireikien poraamiseen.**
- **4×4-muotoilu mahdollistaa tarkan pyörinnän ja minimoi kulumisen ja kitkahäviöt.**

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja muurien poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus.

Sisältö:

Iskupora nro 789040: à 1 kpl
koko 5; 6; 8 Pituus 110 mm;
koko 6; 8; 10; 12 Pituus 160 mm
säilytys: Muovikasetti

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

Tarvikkeet

Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 10X160 mm	789040 10X160
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 12X160 mm	789040 12X160
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 8X110 mm	789040 8X110
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 6X110 mm	789040 6X110
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 5X110 mm	789040 5X110
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 8X160 mm	789040 8X160
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 6X160 mm	789040 6X160