



Akku-puukkosaha ilman akkua, Tyyppi: GSA1832-0



Tilaustiedot

Tilausnumero	078214 GSA1832-0
GTIN	3165140951784
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Kaksiportainen nopeudensäätö erilaisille materiaaleille.

Electronic Motor Protection (EMP) suojaa moottoria ylikuormitukselta ja mahdollistaa pidemmän käyttöiän. Laite, jossa ergonominen Softgrip-kahva.

Toimituksen sisältö:

Akkupuukkosaha ilman akkuja, ilman pikalaturia.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit numeroilla 073851 – 073859.

Sahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.

Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
akun jännite	18 V
Valmistajamerkintä	GSA 18 V-32
Iskutiheys	0 - 2500 min ⁻¹
Erytis ominaisuus	SDS
Iskun pituus	32 mm
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Paino	3,5 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	10 m/s ²

Akkutyyppi	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Sahat

Tarvikkeet

Li-ioniakkuProCore Akkutyyppi, akkujännite C18 V	073856 C18
Puukkosahanteräsarja merkintä 922EF	588600 922EF
Puukkosahanteräsarja merkintä 922EHM	588600 922EHM
Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073851 B18
Puukkosahanteräsarja merkintä 1122EF	588600 1122EF
Puukkosahanteräsarja merkintä 1122BF	588600 1122BF
Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073853 B18
Akun latauslaite Tyyppi GAL18160C	073866 GAL18160C
Akku-aloitussarjaProCore Akkutyyppi, akkujännite C18 V	073863 C18
Puukkosahanteräsarja merkintä 922BF	588600 922BF
Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073854 B18
Akun latauslaite Tyyppi 1880CV	073866 1880CV
Puukkosahanteräsarja merkintä 1155CHM	588600 1155CHM
Li-ioniakkuProCore Akkutyyppi, akkujännite C18 V	073857 C18
Akku-aloitussarjaProCore Akkutyyppi, akkujännite C18 V	073865 C18
Li-ioniakkuProCore Akkutyyppi, akkujännite C18 V	073858 C18
Akku-aloitussarjaProCore Akkutyyppi, akkujännite C18 V	073867 C18