

**Fiiberilaikka, normaalikorundi (A), Ø 115 mm, Rakeisuus: 150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566410 150
GTIN	4062406135973
Tuoteluokka	52M

**Kuvaus****Malli:**

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa **vulkaanikuitua**. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.

**Yleiskäyttöinen HOLEX-fiiberikiekk** kaikkien metallien hiontaan. Hiomarae: **Normaalirae (A)**.

**Käyttö:**

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 566670.

**Tasaisten ja kaarevien pintojen** hyvin **mukautuvaan hiontaan**.

suurin sallittu kehänopeus: 80 m/s

**Tekninen kuvaus**

Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Hioma-aineen alusta	Vulkaanikuitu
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
Sovitin	Roloc™ pikavaihtojärjestelmä
Porauksen Ø	22,23 mm

sopii pikavaihtojärjestelmään	Roloc™
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Enimmäiskierrosluku	13300 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Kuituhiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		