


3M**Kuituhiomalaikka (CER) 787C, Ø 125 mm, Rakeisuus: 80**

Tilaustiedot

Tilausnumero	566478 80
GTIN	50076308897395
Tuoteluokka	53F

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetty lisähionta-aine pitää hiomalaikat viileinä värjäämättä ja vähentää voitelevien materiaalien tukkeutumista.

Tarkkuusmuotoillut **suurtehohiomarakeet** 3M™ -tuotteissa koostuvat tarkasti mitoitetuista keraamisista kolmioista, jotka on järjestetty optimaalisella tavalla hiomapinnalle. **Erittäin hyvä poistoteho** ja pitkä käyttöikä sekä pinnan tasainen viimeistely.

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa **vulkaanikuitua**. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko. Suurtehoinen kuitulaikka, avoin rakenne.

Käyttö:

Ruostumattoman teräksen, alumiinin, titaanin ja nikkelseosten työstöön.

Kulmahiomakoneissa, joiden kehänopeus on kork. 80 m/s ja joissa on hiomalaikat nro 566690 / 566692. Leikkaava hiomarae mahdollistaa **miellyttävän, ergonomisen työskentelyn** vähäisellä painovoimalla. Hyvine aineenpoisto-ominaisuuksineen 3M™-kuituhiomalaikat ovat todellinen vaihtoehto rouhinta- ja liuskahiomalaikoille.

Tekninen kuvaus

Sarja	787C
-------	------

Hioma-aine	- keraaminen hiomarae
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	alumiini
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Kuituhiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		