

Garant GRIDLINE

**Seinäkaappi, jossa umpilevypari-ovet, Leveys G: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	943901 40
GTIN	4062406136147
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein. Takaseinässä 9×9 mm:n rei'itys 37 mm:n välein Easyfix-koukkujan ja pitimien kiinnitykseen. Lukittavissa 2K-Haptoprene®-kahvan lukolla. Suljettu takaseinä voidaan toimittaa pyynnöstä. Kaapelin läpivienti kaapin yläreunassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi sekä hyllytaso ja kiinnitysmateriaali.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Erilaiset seinät voivat edellyttää erityyppisiä kiinnitysmateriaaleja. Asiakkaan tulee selvittää tämä ennen kiinnitystä. Yksittäiset hyllytasot nrolla 943914.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	400 mm
ComfortClose	ei
Hyötisyvyys	325 mm
Leveys	1000 mm
Korkeus	600 mm
Lokeroalustojen määrä	1

Hyötyleveys	950 mm
Hyötykorkeus	445 mm
Paino	31 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys G	16
Leveys G	40
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	65 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	250 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Seinäkaappi

## Tarvikkeet

Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Lisähylly seinäkaapeille kaapin/osaston leveydelle G 40	943914 40