

Garant GRIDLINE

Seinäkaappi, jossa umpilevypariovet, Leveys G: 30**Tilaustiedot**

Tilausnumero	943901 30
GTIN	4062406136130
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein. Takaseinässä 9x9 mm:n rei'itys 37 mm:n välein Easyfix-koukkujan ja pitimien kiinnitykseen. Lukittavissa 2K-Haptoprene®-kahvan lukolla. Suljettu takaseinä voidaan toimittaa pyynnöstä. Kaapelin läpivienti kaapin yläreunassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi sekä hyllytaso ja kiinnitysmateriaali.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Erilaiset seinät voivat edellyttää erityyppisiä kiinnitysmateriaaleja. Asiakkaan tulee selvittää tämä ennen kiinnitystä. Yksittäiset hyllytasot nrolla 943914.

Tekninen kuvaus

Leveys	750 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys	400 mm

Korkeus	600 mm
ComfortClose	ei
Paino	25 kg
Hyötysyvyys	325 mm
Hyötyleveys	700 mm
Hyötykorkeus	445 mm
Lokeroalustojen määrä	1
Syvyys G	16
Leveys G	30
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	65 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	250 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Seinäkaappi

Tarvikkeet

Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Lisähylly seinäkaapeille kaapin/osaston leveydelle G 30	943914 30
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11