

Garant GRIDLINE

Seinäkaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Leveys G: 40**Tilaustiedot**

Tilausnumero	943903 40
GTIN	4062406136178
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein. Takaseinässä 9x9 mm:n rei'itys 37 mm:n välein Easyfix-koukkujan ja pitimien kiinnitykseen. Lukittavissa 2K-Haptoprene®-kahvan lukolla. Suljettu takaseinä voidaan toimittaa pyynnöstä. Kaapelin läpivienti kaapin yläreunassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi sekä hyllytaso ja kiinnitysmateriaali.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, **jauhemaalattut**.

Huomautus:

Erilaiset seinät voivat edellyttää erityyppisiä kiinnitysmateriaaleja. Asiakkaan tulee selvittää tämä ennen kiinnitystä. Yksittäiset hyllytasot nrolla 943914.

Tekninen kuvaus

Lokeroalustojen määrä	1
Paino	31 kg
Hyötyleveys	950 mm
Korkeus	600 mm

ComfortClose	ei
Hyötykorkeus	445 mm
Hyötysyvyys	325 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	1000 mm
Syvyys	400 mm
Syvyys G	16
Leveys G	40
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	65 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	250 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Seinäkaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Lisähylly seinäkaapeille kaapin/osaston leveydelle G 40	943914 40