

Garant GRIDLINE

Seinäkaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Leveys G: 30**Tilaustiedot**

Tilausnumero	943903 30
GTIN	4062406136161
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein. Takaseinässä 9x9 mm:n rei'itys 37 mm:n välein Easyfix-koukkujan ja pitimien kiinnitykseen. Lukittavissa 2K-Haptoprene®-kahvan lukolla. Suljettu takaseinä voidaan toimittaa pyynnöstä. Kaapelin läpivienti kaapin yläreunassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi sekä hyllytaso ja kiinnitysmateriaali.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Erilaiset seinät voivat edellyttää erityyppisiä kiinnitysmateriaaleja. Asiakkaan tulee selvittää tämä ennen kiinnitystä. Yksittäiset hyllytasot nrolla 943914.

Tekninen kuvaus

Syvyys	400 mm
Hyötykorkeus	445 mm
Hyötyleveys	700 mm
ComfortClose	ei

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	600 mm
Leveys	750 mm
Hyötysyvyys	325 mm
Paino	25 kg
Lokeroalustojen määrä	1
Syvyys G	16
Leveys G	30
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	65 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	250 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Seinäkaappi

Tarvikkeet

Lisähylly seinäkaapeille kaapin/osaston leveydelle G 30	943914 30
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F