


Garant**Hyllykaappi ikkunalliset pariovet, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	944005 2000
GTIN	4062406136437
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein.

Varusteltu hyllykaappi, 30x11G.

Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, lukitus.

Sijoitus:

Varastolaatikoiden lukumäärä: 30 x nro 963321 koko SB6; 30 x nro 963321 koko SB5; 20 x nro 963321 koko SB4

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja avosäilytyslokerot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

- **Yksittäiset poimintalaatikot, katso nro 963321.**
- **Yksittäiset hyllytasot, katso nro 944061, 944065.**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	80 kg
Paino	82 kg
Kahvan sijainti	keskellä
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Korkeus	2000 mm
Leveys	750 mm
Syvyys	275 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Lokeroalustojen määrä	9
Hyötykorkeus	1845 mm
Leveys G	30
Syvyys G	11
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	500 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllykaappi

Tarvikkeet

Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Hyllytaso hyllykaappeihin, syvyys 11 G kaapin leveydelle G 30	944061 30
	944065 30

Porrastettu hyllytaso hyllykaappeihin, syvyys 11G kaapin
leveydelle G 30
