

**Garant****Hyllykaappi umpilevypariovet, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	944003 2000
GTIN	4062406136420
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu hyllykaappi, 30x11G.

Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein.

Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, lukitus.

**Sijoitus:**

Varastolaatikoiden lukumäärä: 30 x nro 963321 koko SB6; 30 x nro 963321 koko SB5; 20 x nro 963321 koko SB4

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja avosäilytyslokerot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

- **Yksittäiset poimintalaatikot, katso nro 963321.**
- **Yksittäiset hyllytasot, katso nro 944061, 944065.**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Hyötykorkeus	1845 mm
Lokeroalustojen määrä	9
Syvyys	275 mm
Leveys	750 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	80 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	2000 mm
Paino	82 kg
Kahvan sijainti	keskellä
Leveys G	30
Syvyys G	11
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	500 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllykaappi

## Tarvikkeet

Porrastettu hyllytaso hyllykaappeihin, syvyys 11G kaapin leveydelle G 30	944065 30
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
	944061 30

Hyllytaso hyllykaappeihin, syvyys 11 G kaapin leveydelle G  
30

---