



## Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: M12FIWF12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	074014 M12FIWF12
GTIN	4058546225612
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

- Kestävä, tehokas FUEL™-akkuiskuruuvinväännin harjattomalla POWERSTATE™ EC -moottorilla.
- Pitkä moottorin käyttöikä ja suuri energiatehokkuus.
- Tukeva metallinen vaihteistokotelo ja ergonominen kahva, jossa on pehmustettu pinta.
- Akun lataustilan näyttö.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Pyörimissuunta oikeaan/vasempaan, elektroninen kierrosluvun ohjaus.
- REDLINK PLUS™ elektroniikka – ainutlaatuista tehonhallintaa.
- DRIVE CONTROL™ mahdollistaa nopean vaihdon eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetusten välillä.

Lukitusrengas.

#### Etu:

Huippumalli FUEL™.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 2×li-ioniakku, latauslaite, HD-Box.

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	M12FIWF12-422X
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Paino	1,1 kg
Iskutiheys 3 porras	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
suurin vääntömomentti 1 porras	339 Nm
Iskutiheys 1 Porras	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
akun jännite	12 V
Työkalunpitimen väänninprofiili	Ulkonelikulma
Iskutiheys 2 porras	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
ruuvien enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M16
Akkukapasiteetti	2 Ah
Akkukapasiteetti	4 Ah
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	1,5 m/s <sup>2</sup>
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyppi	Iskuruuvain

## Tarvikkeet

Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppi MB12	073815 MB12
---	-------------