



Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: M12FIW38



Tilaustiedot

Tilausnumero	074014 M12FIW38
GTIN	4058546225582
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

- Kestävä, tehokas FUEL™-akkuiskuruuvinväännin harjattomalla POWERSTATE™ EC -moottorilla.
- Pitkä moottorin käyttöikä ja suuri energiatehokkuus.
- Tukeva metallinen vaihteistokotelo ja ergonominen kahva, jossa on pehmustettu pinta.
- Akun lataustilan näyttö.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Pyörimissuunta oikeaan/vasempaan, elektroninen kierrosluvun ohjaus.
- REDLINK PLUS™ elektroniikka – ainutlaatuista tehonhallintaa.
- DRIVE CONTROL™ mahdollistaa nopean vaihdon eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetusten välillä.

Lukitusrengas.

Etu:

Huippumalli FUEL™.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2×li-ioniakku, latauslaite, HD-Box.

Tekninen kuvaus

Paino	1,1 kg
Iskutiheys 3 porras	0 - 3200 min ⁻¹
Iskutiheys 2 porras	0 - 2100 min ⁻¹
suurin vääntömomentti 1 porras	339 Nm
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
akun jännite	12 V
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	1,5 m/s ²
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Työkalunpitimen mitta	3/8 tuuma
Valmistajamerkintä	M12FIW38-422X
Työkalunpitimen väänninprofiili	Ulkonelikulma
Akkukapasiteetti	2 Ah
Akkukapasiteetti	4 Ah
Iskutiheys 1 Porras	0 - 1100 min ⁻¹
ruuvien enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M16
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppe	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppe	Iskuruuvain

Tarvikkeet

Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppe MB12

073815 MB12