

Garant**Rouhintahiomalaikka X-LOCK Yleis-, Kiekon Ø×kiekon leveys: 115X7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	560011 115X7
GTIN	4062406151485
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Laikan nopea vaihtaminen ilman työkaluja X-LOCK-järjestelmällä.

Yleiseen käyttöön työstettäessä **INOXia, terästä** ja valurautaa.

Erittely:

A30R-BF.

Huomautus:

X-LOCK-liuskakaralaikat ovat yhteensopivia vanhempien laitteiden kanssa, ja niitä voidaan käyttää myös perinteisissä kulmahiomakoneissa.

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	115 mm
Laikan leveys	7 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Sarja	X-LOCK System
Hioma-aine	Normaalikorundi

Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	A30R-BF
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		