

JEPSON POWER**HM-pyörösahanterä Drytec® Ø 230×25,4 mm, INOXille, hampaiden lukumäärä: 84****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078239 84
GTIN	4260052460344
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Kovametallipinnoitettu pyörösahanterä tarkkaan sahaukseen.

- **Työturvallisuus: Ohutseinäinen, vähätärinäinen, vähä-ääninen.**
- **Erittäin kestävä käytössä.**
- **Hyvä sahauslaatu.**
- **5-kertainen teroitus mahdollista.**
- **Yleiskäyttöinen teräksessä, muoveissa, ei-rautametalleissa (ei nro 078236).**

Huomautus:

Muita erikoissahanteriä esimerkiksi alumiinille, ruostumattomalle teräkselle, on saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

hampaiden lukumäärä	84
Hammasluku optimoitu	Levyt, kerrospaneelit
Leikkuuleveys B	2 mm
sopii tuotteelle	078234 koko 8230

soveltuu materiaalille

Ruostumattomalle teräkselle

Tuotetyyppi

Pyörösahanterä