

ESCHENBACH

Valaistu suurennuslasi mobilux LED, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	490818 3
GTIN	4048347830177
Tuoteluokka	49A

Kuvaus

Malli:

Muuttuvasäteinen PXM-kevytlinssi, molemminpuolinen ceratec®-kovapinnoite, kirkas ja tasainen valaistus SMD-LEDien ja kollimaatio-optiikan ansiosta. Jännitteen ohjaus Step-up-muuntajalla, jonka ansiosta valaistus on kirkkaampi ja tasalaatuisempi. Valittavissa 3 erilaista värilämpötilaa 2:lla mukana toimitettavalla, kiinnitettävällä suodattimella. Väsyttämättömän työskentelyn mahdollistava erittäin suuri näkökenttä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 paristoa nro 081561 koko LR6, 3 kiinnitettävää suodatinta ja linssinsuojuspussin.

Tekninen kuvaus

Linssin pituus	90 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Sarja	mobilux LED
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Suurennus (x-kert.)	3
Linssin leveys	54 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Linssityyppi	asfäärinen
Valaistus	SMD-LED
Pakkaus	Linssin suojatasku

Tuotetyyppi

Valaistu käsisuurennuslasi

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6

081561 LR6