

**HOLEX****TKM-pora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HA, AlTiN-Si, Ø DC m7 (mm tai tuumaa): 1/16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122771 1/16
GTIN	4062406147136
Tuoteluokka	12F

**Kuvaus****Malli:**

Terä sovitettu erityisesti reiän työstöön ilman sisäjähdytystä. **Koverat kärkiterät ja erityinen uraprofiili** huolehtivat tehokkaasta lastujen poistosta. Tukeva terägeometria, **erikoiskärki** ja 4-pintainen hionta takaavat prosessivarman porauksen. Laajat käyttömahdollisuudet teräsmateriaaleissa ultrahienoraaseoksen ja erittäin **kulutusta kestävä**n ja **kuumuutta kestävä**n pinnoitteen ansiosta.

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Muodot HB ja HE samaan hintaan kuin HA.

Muoto **HB**: tilataan **nrolla 122772**.

Muoto **HE**: tilataan **nrolla 122773**.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 6537

Toleranssi, nimellis-Ø: m7

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin poraussyvyys  $L_2$ : 13,6 mm

Toleranssi, nimellis-Ø: m7

Kokonaispituus L: 55 mm

varren Ø  $D_s$ : 3 mm

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 6537
Toleranssi, nimellis-Ø	m7

suositeltu suurin poraussyvyys $L_2$	13,6 mm
varren $\varnothing D_s$	3 mm
Lastu-urien pituus $L_c$	16 mm
Syöttö $f$ teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm/kierr,
Terien lkm $Z$	2
Tuuma-nimellis- $\varnothing$ vastaa	1,59 mm
Kokonaispituus $L$	55 mm
Pinnoitus	AlTiN-Si
Lastuava aine	TKM
Malli	6xD
Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	sopii rajoituksin	160 m/min	N
Teräs $< 500 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	110 m/min	P
Teräs $< 750 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	90 m/min	P
Teräs $< 900 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	80 m/min	P
Teräs $< 1100 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	70 m/min	P
Teräs $< 1400 \text{ N/mm}^2$	sopii rajoituksin	60 m/min	P
GG	soveltuu	90 m/min	K
GGG	sopii rajoituksin	60 m/min	K
Uni	soveltuu		

märkä enintään	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin