



Metallipyörösaha DRY MITER Cutter 9410ND filigraanisahaukseen pehmeillä ja herkillä materiaaleilla toimitettavissa pyynnöistä.

## Tekninen kuvaus

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Sahanterän Ø             | 230 mm                 |
| Enimmäistyöstösyvyys 90° | 84 mm                  |
| enimmäistyöstösyvyys 45° | 56 mm                  |
| Enimmäiskierros-luku     | 2600 min <sup>-1</sup> |
| Verkkotaajuus            | 50 Hz                  |
| Valmistajamerkintä       | 8230                   |
| Paino                    | 7,1 kg                 |
| Tehonkulutus             | 1700 W                 |
| Verkköjännite            | 230 V                  |
| Energiansyöttö           | Verkkokäyttöinen       |
| Pakkaus                  | Kuljetuslaukku         |
| Tuotetyyppi              | Sahat                  |

## Tarvikkeet

|  |               |
|--|---------------|
| HM-pyörösahanterä Drytec® Ø 230×25,4 mm hampaiden lukumäärä 48 | 078239 48     |
| Asennusjalustat nrolle 078231 Tyyppi 600526                    | 078238 600526 |
| HM-pyörösahanterä Drytec® Ø 230×25,4 mm hampaiden lukumäärä 84 | 078239 84     |
| HM-pyörösahanterä Drytec® Ø 230×25,4 mm hampaiden lukumäärä 60 | 078239 60     |