



Kulmahiomakone GWX, Tyyppi: 14-125



Tilaustiedot

Tilausnumero	077050 14-125
GTIN	3165140962322
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

- **Helppo ja nopea:** Kulmahiomakoneen tarvikkeiden helppo vaihto ilman häviäviä osia ja lisätyökaluja.
- **Avainta ei tarvita enää lisäksi.**
- **Laaja:** Suuri valikoima kulmahiomakoneita ja tarvikkeita, jotka ovat täysin yhteensopivia aikaisempien versioiden kanssa.
- **Maksimaalinen mukavuus,** sillä tarvikkeet voidaan vaihtaa 100-prosenttisesti nopeasti ilman työkaluja.
- **Luotettava:** Pyörimissuunnasta riippuvia tarvikkeita ei voi enää asentaa väärin innovatiivisen X-LOCK-järjestelmän ansiosta. Hyvä käyttäjäsuoja oikean asennuksen yhteydessä kuuluvan äänimerkin ansiosta.
- **Siistiä työskentelyä ilman ikäviä naarmuja!** X-LOCK-kulmahiomakoneissa vähemmän huomattavia ja vähäisempiä hiomanaarmuja.

Kulmahiomakone 125 mm, 1 400 W:n moottori. **X-Lock-järjestelmä.**

Toimituksen sisältö:

Mukana lisäkahva, suojakupu ja laatikko.

Tekninen kuvaus

Erityisominaisuus	pehmeä käynnistys
Tehonkulutus	1400 W
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä

Valmistajamerkintä	GWX 14-125
Paino	2,3 kg
Kierroslukualue	11000 min ⁻¹
Pakkaus	Kartonki
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sarja	X-LOCK System
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone