



## Kulmahiomakone GWX, Tyyppi: 19-125S



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077050 19-125S
GTIN	3165140962490
Tuoteluokka	03C

### Kuvaus

#### Malli:

- **Helppo ja nopea:** Kulmahiomakoneen tarvikkeiden helppo vaihto ilman häviäviä osia ja lisätyökaluja.
- **Avainta ei tarvita enää lisäksi.**
- **Laaja:** Suuri valikoima kulmahiomakoneita ja tarvikkeita, jotka ovat täysin yhteensopivia aikaisempien versioiden kanssa.
- **Maksimaalinen mukavuus,** sillä tarvikkeet voidaan vaihtaa 100-prosenttisesti nopeasti ilman työkaluja.
- **Luotettava:** Pyörimissuunnasta riippuvia tarvikkeita ei voi enää asentaa väärin innovatiivisen X-LOCK-järjestelmän ansiosta. Hyvä käyttäjäsuoja oikean asennuksen yhteydessä kuuluvan äänimerkin ansiosta.
- **Siistiä työskentelyä ilman ikäviä naarmuja!** X-LOCK-kulmahiomakoneissa vähemmän huomattavia ja vähäisempiä hiomanaarmuja.

Kulmahiomakone 125 mm, 1 900 W:n moottori. **X-Lock-järjestelmä.**

#### Toimituksen sisältö:

Mukana Vibration-Control-lisäkahva, suojakupu ja laatikko.

### Tekninen kuvaus

Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Valmistajamerkintä	GWX 19-125 S
Tehonkulutus	1900 W

Paino	2,5 kg
Kierroslukualue	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Erityisominaisuus	Säädettävä kierrosluku, Kickback Control
Pakkaus	Kartonki
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sarja	X-LOCK System
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone