



## Reikäjyrsinkone, Tyyppi: MAB455



### Tilaustiedot

Tilausnumero	076535 MAB455
GTIN	4250187506369
Tuoteluokka	07E

### Kuvaus

#### Malli:

- Integroitu sisävoitelujärjestelmä, magneettisuuden osoitin magneetin kiinnitysvoiman valvontaan.
- Integroitu leikkuuöljysäiliö, kaapelinohjaus kokonaan rungossa.
- Öljykylpyvaihteet.

Vankka magneettiporakone kaikille materiaaleille. MK2-työkalupidin, **avaimeton poran pikavaihtojärjestelmä**. Sisältää reikäporan  $\varnothing$  14 / 18 / 22 mm, leikkaussyvyys 30 mm.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana laukku, reikäporaistukka, reikäporan ulostyöntötappi, turvaketju, **magneettinen lastukoukku**, voitelujärjestelmä ja käyttötyökalut.

#### Huomautus:

- Reikäjyrsimet nroista 118780 – 118825.
- Magneettiporakone, automaattinen syöttö, tyhjiökiinnityslevy ja putkikiinnittimet tilauksesta.
- Paineilmatoimiset magneettiporakoneet, ATEX-standardi, tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Leveys	175 mm
Työliike	160 mm
Työkalunpitimen mitta	19 mm Weldon
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	18 mm
Sydänporan enimmäis-Ø, teräs	40 mm
Kierroslukualue 2 vaihde	450 min <sup>-1</sup>
Tehonkulutus	1150 W
Paino	13 kg
Magneettijalan leveys	168 mm
Korkeus	440 mm
Kierroslukualue 1 vaihde	250 min <sup>-1</sup>
Magneettijalan pituus	84 mm
Pituus	295 mm
Valmistajamerkintä	MAB455
Työkalunpitimen muoto	MK2
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Reikäjyrsinkone

## Tarvikkeet

Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 17 mm	118780 17
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 21 mm	118780 21
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 16 mm	118780 16
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 25 mm	118780 25
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 15 mm	118780 15
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 19 mm	118780 19
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 20 mm	118780 20
Reikäjyrsinsarja HSS	118825

Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 26 mm	118780 26
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 23 mm	118780 23
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 22 mm	118780 22
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 24 mm	118780 24
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 14 mm	118780 14
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 18 mm	118780 18