



Reikäjyrsinkone, Tyyppi: MAB1300



Tilaustiedot

Tilausnumero	076535 MAB1300
GTIN	4250187507151
Tuoteluokka	07E

Kuvaus

Malli:

- Integroitu sisävoitelujärjestelmä, magneettisuuden osoitin magneetin kiinnitysvoiman valvontaan.
- Integroitu leikkuuöljysäiliö, kaapelinohjaus kokonaan rungossa.
- Öljykylpyvaihteet.

Markkinoiden voimakkain magneettiporakone, jossa on 2300 watin moottori, **sydänporaus Ø 130 mm:iin asti ja kierteitys kokoon M42 asti**. Moottorissa suuri kierroslukualue (30 – 550 1/min), 3 kelamagneettia äärimmäisen hyvään pitoon. Uusi vastin helppoon varusteluun reikäporasta kierukkaporaan. **Servoavustus** poraukseen lähes ilman voimankäyttöä. **Sisältää reikäporan Ø 17,5 / 21 / 24 mm**, poraussyvyys 55 mm. **Kierrepora-adapteri M20 / M24 / M27**.

Käyttö:

Voimakkaasti alennettujen vaihdetasojen kierrosluvun portaaton säätö mahdollistaa kierretappien, kierukkaporien, kalvimien, upottimien ja reikäjyrsinten käytön kaikissa materiaalilaaduissa.

Toimituksen sisältö:

Mukana laukku, reikäjyrsinistukka, reikäjyrsimen ulostyöntötappi, turvaketju, **magneettinen lastukoukku**, voitelujärjestelmä ja käyttötyökalut.

Huomautus:

- **Reikäjyrsimet nroista 118780 – 118825.**

- **Magneettiporakone, automaattinen syöttö, tyhjiökiinnityslevy ja putkikiinnittimet tilauksesta.**
- **Paineilmatoimiset magneettiporakoneet, ATEX-standardi, tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

Kalvimen enimmäis-Ø	50 mm
Valmistajamerkintä	MAB1300
Magneettijalan leveys	360 mm
Työkalunpitimen mitta	19 mm, 32 mm Weldon
Paino	51 kg
Työliike	310 mm
Kierreporan enimmäis-Ø, teräs	M42 mm
Pituus	495 mm
Työkalunpitimen muoto	MK4
Leveys	255 mm
Kierroslukualue 2 vaihde	50 - 120 min ⁻¹
Korkeus	560 mm
Upottimen enimmäis-Ø	80 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	45 mm
Magneettijalan pituus	120 mm
Kierroslukualue 3 vaihde	130 - 350 min ⁻¹
Kierroslukualue 1 vaihde	30 - 80 min ⁻¹
Kierroslukualue 4 vaihde	210 - 550 min ⁻¹
Tehonkulutus	2300 W
Sydänporan enimmäis-Ø, teräs	130 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Reikäjyrsinkone

Tarvikkeet

Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 25 mm	118780 25
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 26 mm	118780 26
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 15 mm	118780 15
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 21 mm	118780 21
Reikäjyrsinsarja HSS	118825
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 19 mm	118780 19
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 14 mm	118780 14
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 24 mm	118780 24
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 16 mm	118780 16
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 18 mm	118780 18
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 17 mm	118780 17
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 22 mm	118780 22
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 20 mm	118780 20
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 30 mm Ø h10 DC 23 mm	118780 23