

**Kovametallinen iskupora SDS-max, Ø × kokonaispituus: 35X520mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	789204 35X520
GTIN	3165140565790
Tuoteluokka	76K

**Kuvaus****Malli:****Erityinen kovametallilevyjen geometria pidentää käyttöikä.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - terävä taivutettu kärki: Tarkka poraaminen, ei liukumista pinnalla, aggressiivinen betoniteräksessä ja nopea porausnopeus. PGM-sertifiointi - vahvistaa tarkat ankkurireiät sekä kemiallisille että myös mekaanisille ankkureille. Suuret puru-urat kuljettavat porauspurun nopeasti pois, mikä vähentää kitkaa.

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen, Ø alk. 16 mm.

**Käyttö:**

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

**Huomautus:**

SDS-max-7:n sukupolvi, upotetut terät kovametallia, juotetut.

**Tekninen kuvaus**

Kierukkaosan pituus	400 mm
Kokonaispituus	520 mm
Ø	35 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Max
Tuotetyyppi	Kivipora

