

Garant GRIDLINE

TFT-monitorikotelo, Tyyppi: 2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	948401 2
GTIN	4062406151973
Tuoteluokka	9GS

Kuvaus**Malli:**

TFT-näyttökotelo litteille näytöille, lukittava, kiinteä lokeroalusta. Itsestään paikallaan pysyvät, portaattomasti säädettävät nosto-ovet, joissa polykarbonaattiruudut.

Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, nostoluukun väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Leveys	1250 mm
Näyttölokeroon hyötisyvyys, ala-	230 mm
Näyttölokeroon hyötisyvyys, ylä-	150 mm
Korkeus	600 mm
Syvyys ylhäällä	200 mm
Paino	36 kg
Syvyys alhaalla	275 mm
Näyttölokeroon hyötyleveys	1190 mm

Näyttölokero hyötykorkeus	460 mm
IP-suojaluokka	IP 41
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Väri- ja värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Monitorikotelo

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä	914221