



## Stereomikroskooppi, Tyyppi: EZ4W16



### Tilaustiedot

Tilausnumero	491750 EZ4W16
GTIN	7630003590678
Tuoteluokka	49B

### Kuvaus

#### Malli:

StereoZoom-mikroskooppi - teräväpiirtoiset, valoisat ja tarkat kuvat. Ergonomisesti oikeankokoiset säätönupit ja niiden säädettävä tarkennus mahdollistavat pitkäkestoisen, väsyttämättömän käytön. Silmien väli yksilöllisesti säädettävissä.

Kalvonäppäimistö, valittavissa 3 pintavalaisutapaa 5 LEDillä.

- **Integroitu 5:n megapikselin CMOS-teräväpiirtokamera.**
- **Langaton tiedonsiirto WLANin kautta ilmaisella Leica AirLab -sovelluksella (laitteistovaatimukset: Android 4.1 tai uudempi, iOS 7.0 tai uudempi). Leica AirLab -sovelluksen avulla voidaan asettaa kamera, ottaa kuvia ja mittoja, kirjoittaa kommentteja ja lähettää ne sähköpostitse. Lisäksi kuvia voidaan tallentaa kuvakansioihin ja sisällyttää verkkoyhteisöpalveluihin.**
- **Useamman käyttäjän samanaikainen kameran käyttömahdollisuus.**
- **Lisäksi HDMI-, USB 2.0- ja Ethernet-lähtöliitännät.**
- **Integroitu SD-korttipaikka.**

Leica EZ4W avoimella tubuksella ja vaihdettavilla okulaareilla. 16x/15B-okulaarilla voidaan dokumentoida kuvia enintään 56-kertaisella suurennuksella.

#### Toimituksen sisältö:

2x okulaari 16x/15B.

#### Erikoistarvike:

Okulaari 10×/20B.

## Tekninen kuvaus

Pintavalo	3 valaisutapaa valittavissa: Täysvalaisu 5 LEDillä, vino pintavalon valo 3 LEDillä, laakea ristivalo 2 LEDillä
Työskentelyetäisyys	100 mm
LED-valaisinjärjestelmä	Sisäänrakennettu, pinta- ja alavalot kytkettävissä erikseen tai yhdessä
Säädettävä valaistus	kyllä
Suurennus (x-kert.)	12 - 56
Katselukulma	60 astetta
Optiikkajärjestelmä	10° Greenough, parfokaalinen
Paino	6,3 kg
Zoomi	4,4:1
Näkökentän Ø	4,3 - 18,8 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Stereomikroskooppi